


Garant**HiRunER precisie-ER-spantanghouder, BT 40 A = 100, voor ER-spantang-maat: 16M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302844 16M
GTIN	4062406243432
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus zijn geslepen en voor geluidsarmer draaien zijn alle schachten speciaal bewerkt. Inclusief Balluff-chip-boring, hoogrendement-spanmoer (tot 25000 min⁻¹).

Voordeel:

- **Uitstekende rondloopnauwkeurigheid in het systeem (houder + spantang + spanmoer), 3µm rondloop met een 2µm-spantang, 6µm rondloop met een 5µm-spantang.**
- **Extreme houdkrachten (tot factor 2 vergeleken met standaard-ER-houder).**
- **Trillingsverminderend effect, door 2-delige spanmoer.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 – vorm A en B.

Levering:

Inclusief **precisiespanmoer**.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806,
AB-spansleutels nr. 308820 – 308835,
ER-spantangen nr. 308881 – 309434,
ER-spantangen Fahrion nr. 308901 - 309434,
ER-spansleutels nr. 309748; 309749; 309757; 309758.

Opmerking:

- **Spant alleen nominale Ø tot schacht-Ø tolerantie h 10.**
- **Spanmoer niet in combinatie met afdichtring.**
- **Alleen in combinatie met Fahrion-spantangen gebruiken.**

Spanbereik: 1 - 10 mm

Buiten-Ø D: 24 mm
Reserve-ER-spanmoer: 309618 16M

Technische beschrijving

Spanbereik	1 - 10 mm
Buiten-Ø D	24 mm
Reserve-ER-spanmoer	309618 16M
Opname	BT 40 A = 100
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-monomoer mini voor HiRunER Mini-spantanghouder Voor ER 16M	309618 16M
HiRunER rolsleutel Type 16M	309757 16M
HiRunER rolsleutel voor momentsleutels Type 16M	309758 16M