


**VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2307 9
GTIN	4062406336936
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.**Als nr. 202307.****Technische beschrijving**

Totale lengte L	72 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Hoekfasehoek	90 graden
Spiraelhoek	45 graden
Snijkant-Ø D _c	9 mm
Tolerantie nominale Ø	e8
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schachtvorm	HB
Voeding f _z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,08 mm
Snijlengte L _c	19 mm

Schacht	DIN 6535 HB met h6
Voeding f_z voor spiebaanfreesen in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Aantal tanden Z	3
Inhoud	5
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Inwendige koeling	nee
Producttype	Hoekfreesen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	170 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	140 m/min	N
Aluminium $> 10\% \text{ Si}$	geschikt	100 m/min	N
Staal $< 500 \text{ N/mm}^2$	geschikt	70 m/min	P
Staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	geschikt	60 m/min	P
Staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	geschikt	45 m/min	P
RVS $< 900 \text{ N/mm}^2$	beperkt geschikt	40 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	55 m/min	K
Uni	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	geschikt		

Accessoires

VHM-frees Ø e8 DC 9 mm

202307 9