


Garant

**Draad-freeswisselplaat voor binnendraad 60°, HB7720, Oplpend met:
0,5-1,5mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	218122 0,5-1,5
GTIN	4062406245283
Artikelklasse	21D

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatafmeting 11.

Toepassing:

Voor metrische binnendraad 60° volgens DIN / ISO R 262 (DIN13).

Technische beschrijving

Draadspoed	0,5 - 1,5 mm
Coating	TiCN
Volprofiel	nee
Binnen-/buitentoepassing	Binnen
Geschikt voor draad	M16×0,5; M16×0,75; M16×1,0; M17×1,25; M17×1,5
Aantal snijkanten Z	1
Soort	HB7720

Snijmateriaal	HM
Flankhoek	60 graden
Plaatafmeting	11 mm
Voeding f_z in staal < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Voeding f_z in RVS < 900 N/mm ²	0,03 mm
Snijrichting	rechts en links
Producttype	Snij-inzetdeel voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	140 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	120 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	80 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	80 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	40 m/min	S
GG(G)	beperkt geschikt	70 m/min	K
CuZn	geschikt	120 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		