

Garant
Machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM, TiN, MF: 16X1,5

Bestelgegevens

Bestelnummer	139265 16X1,5
GTIN	4045197509574
Artikelklasse	11H

Omschrijving
Uitvoering:

DIN 2174 (≈ DIN 374). **Met smeergroeven; optimaal smeereffect, ook bij diepere schroefdraden.**

De **innovatieve polygoonvorm** maakt uiteenlopende toepassingen mogelijk. De **multifunctionele laagstructuur** bereikt een **maximale standtijd**, ook bij **hoogvaste materialen**.

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 1,5 mm

Totale lengte L: 100 mm

Schacht-Ø D_s: 12 mm

Schacht-vierkant □: 9 mm

Kerngat-Ø met richtwaarde: 15,35 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	16 mm
Aantal spaangroeven	6
Aantal snijkanten Z	6
Schacht-Ø D _s	12 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Totale lengte L	100 mm
Kerngat-Ø met richtwaarde	15,35 mm
Draaddiepte	48 mm

Draadspoed	1,5 mm
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Draadafmeting	M16×1,5
Coating	TiN
Draadsoort	MF
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Gekleurde ring	groen
Producttype	Roltap