

Garant**Draad-freeswisselplaat, HB7720, Gangen per inch: 48-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218131 48-16
GTIN	4062406245351
Artikelklasse	21D

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatafmeting 11.

Toepassing:

Voor binnen- en buitendraad 55° volgens norm B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Snijrichting: rechts en links

Voeding f_z in RVS < 900 N/mm²: 0,03 mm**Technische beschrijving**

Gangen per inch	16 - 48
Binnen-/buitentoepassing	Buiten
Binnen-/buitentoepassing	Binnen
Draadspoed	0,529 mm
Coating	TiCN
Geschikt voor draad	1 3/8-26
Aantal snijkanten Z	1

Soort	HB7720
Snijmateriaal	HM
Flankhoek	55 graden
Plaatafmeting	11 mm
Voeding f_z in staal < 1100 N/mm ²	0,05 mm
Voeding f_z in RVS < 900 N/mm ²	0,03 mm
Snijrichting	rechts en links
Producttype	Snij-inzetdeel voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	140 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	120 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	80 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	80 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	40 m/min	S
GG(G)	beperkt geschikt	70 m/min	K
CuZn	geschikt	120 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

