

Garant**VHM-ruwrees MTC / TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	202981 12
GTIN	4062406245481
Artikelklasse	11X

Omschrijving**Uitvoering:**

Duidelijke snijkrachtvermindering dankzij 45°-spiraal.

Speciaal voor de **trochoïdale freesstrategie**.

Toepassing:

Speciaal voor **MTC (Multi Task Cutting)**-toepassing op de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.

Opmerking:

Wij adviseren om bij materialen > 55 HRC de snedediepte te reduceren tot $a_p = 0,25 \times D \dots 0,5 \times D$.

Technische beschrijving

Snijlengte L_c	36 mm
Schacht-Ø D_s	12 mm
Voeding f_z voor spiebaanfreesen in staal < 60 HRC	0,03 mm
Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	45 mm
Snijkant-Ø D_c	12 mm
Aantal tanden Z	4
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Totale lengte L	93 mm
Voeding f_z voor kanten in staal < 60 HRC	0,035 mm
Vrijloop-Ø D_1	11 mm
Tolerantie nominale Ø	f8

Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Spiraelhoek	45 graden
Hoekafronding r_v	0,3 mm
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	H
Spiraelhoekeigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,2×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,1×D
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	TPC
Verspaningsstrategie	MTC
Gekleurde ring	rood
Producttype	Hoekfreen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	115 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	115 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt	60 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	30 m/min	H
Staal < 65 HRC	geschikt	25 m/min	H
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt	20 m/min	H
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		

droog

geschikt

Lucht

geschikt

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/202981-12>