

Garant
Machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM, TiN, MF: 10X1

Bestelgegevens

Bestelnummer	139265 10X1
GTIN	4045197509543
Artikelklasse	11H

Omschrijving
Uitvoering:

DIN 2174 (≈ DIN 374). **Met smeergroeven; optimaal smeereffect, ook bij diepere schroefdraden.**

De **innovatieve polygoonvorm** maakt uiteenlopende toepassingen mogelijk. De **multifunctionele laagstructuur** bereikt een **maximale standtijd**, ook bij **hoogvaste materialen**.

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 1 mm

Totale lengte L: 90 mm

Schacht-Ø D_s: 7 mm

Schacht-vierkant □: 5,5 mm

Kerngat-Ø met richtwaarde: 9,55 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	6
Schroefdraad-Ø	10 mm
Aantal snijkanten Z	6
Schacht-Ø D _s	7 mm
Schacht-vierkant □	5,5 mm
Totale lengte L	90 mm
Kerngat-Ø met richtwaarde	9,55 mm
Draaddiepte	30 mm

Draadspoed	1 mm
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Draadafmeting	M10×1
Coating	TiN
Draadsoort	MF
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Gekleurde ring	groen
Producttype	Roltap