

Garant**Weldonhouder Vorm AD, BT 40 kort, Span-Ø D1: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303640 25
GTIN	4062406250171
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm).

Voordeel:

Door het **dubbele contact van conus en oplegvlak** ontstaat een stabielere en exacte spansituatie:

- **Betere oppervlaktekwaliteit**
- **Langere gereedschapsstandtijden**
- **Gelijkblijvende zitting in de spindel (ook bij hoge toerentallen)**
- **Betere rondlooptrouwkeurigheid**

Een BT-dubbelcontactopname kan ook in een standaard BT-machinespindel worden gebruikt – en omgekeerd. De voordelen van het dubbele contact ontstaan echter alleen bij een dubbelcontactopname en -spindel.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Reservespanschroef nr. 309900	25
Afkoppellengte A-maat	90 mm

Buiten-Ø D	65 mm
Span-Ø D ₁	25 mm
a	1 mm
Opname	BT 40 kort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Uitvoering	BT-DC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 25 mm	309900 25
---	-----------