

Garant**Krimhouder Vorm AD, BT 40 kort, Span-Ø D1: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303850 25
GTIN	4062406250720
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van het gereedschap, verstelafstand 10 mm.**
- **Geschikt voor het krimpen van HSS- en HM-gereedschap.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Voordeel:

Door het **dubbele contact van conus en oplegvlak** ontstaat een stabielere en exacte spansituatie:

- **Betere oppervlaktekwaliteit**
- **Langere gereedschapsstandtijden**
- **Gelijkblijvende zitting in de spindel (ook bij hoge toerentallen)**
- **Betere rondloopnauwkeurigheid**

Een BT-dubbelcontactopname kan ook in een standaard BT-machinespindel worden gebruikt – en omgekeerd. De voordelen van het dubbele contact ontstaan echter alleen bij een dubbelcontactopname en -spindel.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806,
krimpverlengstuk nr. 302410 – 302417,
krimppapparaten nr. 354210 – 354400.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Span-Ø D ₁	25 mm
Ø D ₂	44 mm
Buiten-Ø D	53 mm
a	1 mm
Opname	BT 40 kort
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Uitvoering	BT-DC
Producttype	Krimhouder