

**Machinetap HSS-E, TiN, M: M12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132705 M12
GTIN	4045197649027
Artikelklasse	12H

Omschrijving**Uitvoering:****Met schilaansnijding.****Geleidingsdeel met smeergroeven**, maar zonder spaangroeven.Geringe neiging tot materiaaloplossing. **Tolerantieklasse: ISO 2 6H**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1,75 mm

Totale lengte L: 110 mm

Schacht-Ø D_s: 9 mm

Schacht-vierkant □: 7 mm

Kerngat-Ø: 10,2 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	1,75 mm
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	10,2 mm
Schroefdraad-Ø	12 mm
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D _s	9 mm
Totale lengte L	110 mm

Schacht-vierkant □	7 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	36 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M12
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen
Producttype	Tap