

 GRIDLINE

Schoonmaakmiddelenkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Breedte mm / Model: 1000-2



Bestelgegevens

Bestelnummer	987001 1000-2
GTIN	4062406347208
Artikelklasse	9GI

Omschrijving

Uitvoering:

Universele kast voor het opbergen van schoonmaakmiddelen, reinigungsapparaten en kleding. Bevestiging van verzinkte legborden in een raster van 25 mm.

Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Legborddraagvermogen 25 kg. Gatenpatroon aan indelingsbehuizing voor **bevestiging van Easyfix haken en houders** (in groep 95).

Levering:

2 praktische indelingen met telkens 3 legborden breedte 20G.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

De maatvoering van de schoonmaakmiddelenkasten is compatibel met de GridLine kasten diepte 20G. Ze kunnen hiermee naar keuze worden gecombineerd.

Overige accessoires zoals legborden en lades vindt u in groep 94.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 2000 mm

Breedte: 1000 mm

Diepte: 500 mm
Nuttige hoogte: 1840 mm
Breedte in G: 40
Diepte in G: 20

Technische beschrijving

Breedte in G	40
Gewicht	90 kg
Breedte	1000 mm
Diepte in G	20
Diepte	500 mm
Hoogte	2000 mm
Nuttige hoogte	1840 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Schoonmaakmiddelenkast