

**Morseconusruimer, ongecoat, MK: MK1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	162500 MK1
GTIN	4045197089182
Artikelklasse	120

Omschrijving**Uitvoering:**

Rechtgegroefd, met cilindrische schacht en vierkant.

Toepassing:

Voor het ruimen van conische of trapsgewijs voorbereide boringen voor morseconusschachten.

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	8 mm
Totale lengte L	102 mm
Snijlengte L _c	66 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 204
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Phillips-bit

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Aluminium (kortspanend)	geschikt
Staal < 500 N/mm ²	geschikt
Staal < 750 N/mm ²	geschikt
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt