



VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m7: 10,3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	122664 10,3
GTIN	4062406254469
Artikelklasse	12E

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping – daardoor snijdende dwarssnijkant met **hoge centreernauwkeurigheid**. **Rechte hoofdsnijkanten** met lichte snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken **korte spanen**.

Opmerking:

Spaangroeflengte $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.

Vorm **HB**: met **nr. 122666** bestellen.

Vorm **HE**: met **nr. 122668** bestellen.

Inwendige koeling: ja, met 25 bar

Norm: DIN 6537

Tolerantie nominale Ø: m7

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L_2 : 55,3 mm

Tolerantie nominale Ø: m7

Totale lengte L: 118 mm

Schacht-Ø D_s : 12 mm

Voeding f in RVS $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,12 mm/omw,

Technische beschrijving

Tolerantie nominale Ø	m7
Norm	DIN 6537
Totale lengte L	118 mm
Spaangroeflengte L_c	71 mm

Aantal snijkanten Z	2
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	55,3 mm
Nominale Ø D _c	10,3 mm
Voeding f in RVS < 900 N/mm ²	0,12 mm/omw,
Schachttolerantie	h6
Schacht-Ø D _s	12 mm
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Uitvoering	6×D
Tophoek	140 graden
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling	ja, met 25 bar
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	140 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	120 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	35 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	45 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	30 m/min	S
GG	beperkt geschikt	70 m/min	K

nat maximaal	geschikt
nat minimaal	geschikt
Lucht	geschikt