

**Machinetap HSS-E-PM vorm B 6G, TiAlN, M: M5****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 132725 M5     |
| GTIN          | 4045197649058 |
| Artikelklasse | 11H           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Met schilaansnijding.**

**Geleidingsdeel met smeergroeven**, maar zonder spaangroeven.

**Tolerantieklasse: ISO 3 / 6G**

**Voordeel:**

**Bijzonder stabiel, optimale eigengeleiding.**

**Toepassing:**

Voor werkstukken, die van een **galvanische bescherm laag** worden voorzien of door harden licht krimpen.

**Opmerking:**

**NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!**

Aanbevolen opvolgers zijn nr. 132721-132724.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E PM

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 3 6G

Draadspoed: 0,8 mm

Totale lengte  $L_{tot.}$ : 70 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Kerngat-Ø: 4,2 mm

**Technische beschrijving**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Draadspoed          | 0,8 mm |
| Aantal spaangroeven | 2      |
| Schroefdraad-Ø      | 5 mm   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Aantal snijkanten Z             | 2                                       |
| Aansnijdingshoek                | 50 graden                               |
| Kerngat-Ø                       | 4,2 mm                                  |
| Norm                            | DIN 371                                 |
| Schacht-Ø                       | 6 mm                                    |
| Totale lengte L <sub>tot.</sub> | 70 mm                                   |
| Tolerantieklasse                | ISO 3 6G                                |
| Snijmateriaal                   | HSS E PM                                |
| Draaddiepte                     | 15 mm                                   |
| Draadsoort                      | M                                       |
| Draadafmeting                   | M5                                      |
| Coating                         | TiAlN                                   |
| Flankhoek                       | 60 graden                               |
| Schroefdraadnorm                | DIN 13                                  |
| Aansnijdingsvorm                | B                                       |
| Schacht                         | Cilinderschacht met h9                  |
| Inwendige koeling               | nee                                     |
| Toepassing bij boringtype       | tot 3xD bij doorlopend gat              |
| Snijrichting                    | rechts                                  |
| Type schroefdraadgereedschap    | Machinetap voor de dynamische bewerking |
| Gekleurde ring                  | groen                                   |