

**CNMG 09T304, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 250090 HBT130 |
| GTIN | 4062406256043 |
| Artikelklasse | 22D |

Omschrijving

CNMG 09T304 HBT130 Soort: HBT130
Spaanbreker: MF
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,15 - 0,45 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Soort | HBT130 |
| Snedeccondities | licht onderbroken |
| Hoofdtoepassing | M |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Snijmateriaal | HM |
| Aantal wisselingen/snijanten | 4 |
| Coating | TiCN |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| ISO-code wisselplaat | CNMG 09T304 |
| Voeding f | 0,15 - 0,45 mm/omw, |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Spaanbreker | MF |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 60 - 220 m/min |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |