



**CNMG 120404, Soort: HBT020**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	250196 HBT020
GTIN	4062406256135
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

CNMG 120404 HBT020 Soort: HBT020  
 Spaanbreker: PM  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Soort	HBT020
Snijdiepte $a_p$	0,8 - 5 mm
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	PM
Snedecondities	licht onderbroken

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Voeding f	0,1 - 0,45 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Producttype	Wisselplaat voor het draaien