


**CNMG 09T304, Soort: HBT130**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	250188 HBT130
GTIN	4062406256104
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

CNMG 09T304 HBT130 Soort: HBT130  
 Spaanbreker: MM  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

**Technische beschrijving**

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Voeding $f$	0,12 - 0,45 mm/omw,
Soort	HBT130
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	MM
Snedeccondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404

Coating	TiCN
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien