


CNMG 120404, Soort: HBT130

Bestelgegevens

Bestelnummer	250196 HBT130
GTIN	4062406256128
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CNMG 120404 HBT130 Soort: HBT130
 Spaanbreker: MM
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
 Voeding f : 0,12 - 0,45 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Spaanbreker	MM
Coating	TiCN
Snijmateriaal	HM

Voeding f	0,12 - 0,45 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Soort	HBT130
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien