

**CNMG 120408, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250093 HBT130
GTIN	4062406256081
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CNMG 120408 HBT130 Soort: HBT130
Spaanbreker: MF
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,15 - 0,45 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Snedecndities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Voeding f	0,15 - 0,45 mm/omw,
Spaanbreker	MF
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,8 mm
Coating	TiCN

Soort	HBT130
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien