


CNMG 120408, Soort: HBT130

Bestelgegevens

Bestelnummer	250197 HBT130
GTIN	4062406256142
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CNMG 120408 HBT130 Soort: HBT130
 Spaanbreker: MM
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
 Voeding f : 0,12 - 0,45 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	M
Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Snijmateriaal	HM
Coating	TiCN

Aantal wisselingen/snikanten	4
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Soort	HBT130
Voeding f	0,12 - 0,45 mm/omw,
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien