


DNMG 110404, Soort: HBT130

Bestelgegevens

Bestelnummer	250666 HBT130
GTIN	4062406256289
Artikelklasse	22D

Omschrijving

DNMG 110404 HBT130 Soort: HBT130
 Spaanbreker: MF
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,45 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Soort	HBT130
Coating	TiCN
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Aantal wisselingen/snij kanten	4

Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
ISO-code wisselplaat	DNMG 110404
Hoofdtoepassing	M
Snedecondities	licht onderbroken
Voeding f	0,15 - 0,45 mm/omw,
Spaanbreker	MF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien