

**CNMG 160608, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250220 HBT130
GTIN	4062406256241
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CNMG 160608 HBT130 Soort: HBT130
Spaanbreker: MR
Snijdiepte a_p : 2 - 6 mm
Voeding f : 0,15 - 0,55 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 180 m/min

Technische beschrijving

Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	CNMG 160608
Snijdiepte a_p	2 - 6 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM

Voeding f	0,15 - 0,55 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	MR
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 180 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	HBT130
Producttype	Wisselplaat voor het draaien