


**CNMG 160612, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250221 HBT020
GTIN	4062406256272
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CNMG 160612 HBT020 Soort: HBT020
Spaanbreker: PR
Snijdiepte a_p : 1,8 - 6 mm
Voeding f : 0,2 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	PR
Voeding f	0,2 - 0,6 mm/omw,
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Hoofdtoepassing	P

Snijdiepte a_p	1,8 - 6 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 160612
Coating	TiCN
Soort	HBT020
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	1,2 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien