



**DNMG 110404, Soort: HBT020**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	250666 HBT020
GTIN	4062406256296
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

DNMG 110404 HBT020 Soort: HBT020  
 Spaanbreker: PF  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 330 m/min

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	PF
Snedeccondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snijkmanten	4
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2 mm
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,

Soort	HBT020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 330 m/min
Hoofdtoepassing	P
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	DNMG 110404
Producttype	Wisselplaat voor het draaien