


**CNMG 120412, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250219 HBT020
GTIN	4062406256234
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CNMG 120412 HBT020 Soort: HBT020
Spaanbreker: PR
Snijdiepte a_p : 1,8 - 6 mm
Voeding f : 0,2 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1,8 - 6 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Coating	TiCN
Voeding f	0,2 - 0,6 mm/omw,
Spaanbreker	PR
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Hoekradius	1,2 mm
Soort	HBT020
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Hoofdtoepassing	P
Producttype	Wisselplaat voor het draaien