


CNMG 120412, Soort: HBT130

Bestelgegevens

Bestelnummer	250219 HBT130
GTIN	4062406256227
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CNMG 120412 HBT130 Soort: HBT130
 Spaanbreker: MR
 Snijdiepte a_p : 2 - 6 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,55 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 180 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	1,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 180 m/min
Spaanbreker	MR
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Soort	HBT130
Coating	TiCN
Hoofdtoepassing	M

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Voeding f	0,15 - 0,55 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	2 - 6 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien