


DNMG 110408, Soort: HBT020

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 250781 HBT020 |
| GTIN | 4062406256371 |
| Artikelklasse | 22D |

Omschrijving

DNMG 110408 HBT020 Soort: HBT020
 Spaanbreker: PM
 Snijdiepte a_p : 0,8 - 5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,45 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------|--------------------|
| Spaanbreker | PM |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snedecondities | licht onderbroken |
| Voeding f | 0,1 - 0,45 mm/omw, |
| Coating | TiCN |
| Snijmateriaal | HM |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Soort | HBT020 |
| Hoofdtoepassing | P |
| Aantal wisselingen/snijanten | 4 |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 100 - 280 m/min |
| ISO-code wisselplaat | DNMG 150608 |
| Snijdiepte a_p | 0,8 - 5 mm |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |