


**DNMG 150608, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250669 HBT020
GTIN	4062406256333
Artikelklasse	22D

Omschrijving

DNMG 150608 HBT020 Soort: HBT020
Spaanbreker: PF
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 330 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 330 m/min
Coating	TiCN
Snedecondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	PF

ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Aantal wisselingen/snijkmanten	4
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Soort	HBT020
Hoekradius	0,8 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien