

**DNMG 110404, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250780 HBT020
GTIN	4062406256357
Artikelklasse	22D

Omschrijving

DNMG 110404 HBT020 Soort: HBT020
Spaanbreker: PM
Snijdiepte a_p : 0,8 - 5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,45 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

Technische beschrijving

Soort	HBT020
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	PM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM

Snijdiepte a_p	0,8 - 5 mm
Voeding f	0,1 - 0,45 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Coating	TiCN
Snedecondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Producttype	Wisselplaat voor het draaien