

**DNMG 150604, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250668 HBT130
GTIN	4062406256302
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

DNMG 150604 HBT130 Soort: HBT130  
Spaanbreker: MF  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

**Technische beschrijving**

Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2 mm
Coating	TiCN
Soort	HBT130
Aantal wisselingen/snijkanten	4
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	MF
Voeding f	0,15 - 0,45 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien