

Garant**Machinetap HSS-E vorm B, ongecoat, MF: 7X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132830 7X0,75
GTIN	4045197072986
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Met schilaansnijding.**

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,75 mm

Totale lengte L: 80 mm

Schacht-Ø D_s: 5,5 mm

Schacht-vierkant □: 4,3 mm

Kerngat-Ø: 6,2 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	7 mm
Draadspoed	0,75 mm
Kerngat-Ø	6,2 mm
Aantal spaangroeven	3
Schacht-Ø D _s	5,5 mm
Totale lengte L	80 mm
Schacht-vierkant □	4,3 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 374
Draaddiepte	21 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M7×0,75
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		