

**DNMG 150604, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250783 HBT020
GTIN	4062406256395
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

DNMG 150604 HBT020 Soort: HBT020  
Spaanbreker: PM  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Hoofdtoepassing	P
Soort	HBT020
Voeding $f$	0,1 - 0,45 mm/omw,
Spaanbreker	PM
Snijmateriaal	HM

Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,8 - 5 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Coating	TiCN
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien