


DNMG 150608, Soort: HBT130

Bestelgegevens

Bestelnummer	250784 HBT130
GTIN	4062406256401
Artikelklasse	22D

Omschrijving

DNMG 150608 HBT130 Soort: HBT130
 Spaanbreker: MM
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
 Voeding f : 0,12 - 0,45 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Hoofdtoepassing	M
Soort	HBT130
Coating	TiCN
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	MM

Voeding f	0,12 - 0,45 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien