


DNMG 150604, Soort: HBT130

Bestelgegevens

Bestelnummer	250783 HBT130
GTIN	4062406256388
Artikelklasse	22D

Omschrijving

DNMG 150604 HBT130 Soort: HBT130
 Spaanbreker: MM
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
 Voeding f : 0,12 - 0,45 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	4
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Spaanbreker	MM
Coating	TiCN
Soort	HBT130
Voeding f	0,12 - 0,45 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien