


**DNMG 150612, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250787 HBT020
GTIN	4062406256548
Artikelklasse	22D

Omschrijving

DNMG 150612 HBT020 Soort: HBT020

Spaanbreker: PR

Snijdiepte a_p : 1,8 - 6 mm

Voeding f : 0,2 - 0,6 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

Soort	HBT020
Snedecomditities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	1,8 - 6 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Hoekradius	1,2 mm
Snijmateriaal	HM
Coating	TiCN

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Voeding f	0,2 - 0,6 mm/omw,
Spaanbreker	PR
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien