

**SNMG 120404, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251266 HBT130
GTIN	4062406256579
Artikelklasse	22D

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	MM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Snedecondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	M
Voeding $f$	0,12 - 0,45 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	8
Coating	TiCN

Soort	HBT130
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien