

**SNMG 120408, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251396 HBT130
GTIN	4062406256616
Artikelklasse	22D

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HBT130
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Spaanbreker	MR
Voeding f	0,15 - 0,55 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Coating	TiCN
Aantal wisselingen/snijanten	8
Snijdiepte a_p	2 - 6 mm
Hoekradius	0,8 mm

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 180 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien