


**SNMG 120404, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251266 HBT020
GTIN	4062406256586
Artikelklasse	22D

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Hoekradius	0,4 mm
Coating	TiCN
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Voeding f	0,1 - 0,45 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,8 - 5 mm
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	HBT020
Spaanbreker	PM

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien