


**TNMG 160404, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251414 HBT020
GTIN	4062406256647
Artikelklasse	22D

**Technische beschrijving**

Snedecoördinaten	licht onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Soort	HBT020
Hoofdtoepassing	P
Coating	TiCN
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijanten	6
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 330 m/min
Spaanbreker	PF
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2 mm
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien