


**SNMG 120408, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251267 HBT020
GTIN	4062406256609
Artikelklasse	22D

Technische beschrijving

Snededcondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Spaanbreker	PM
Hoofdtoepassing	P
Soort	HBT020
Coating	TiCN
Snijdiepte a_p	0,8 - 5 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,1 - 0,45 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	8
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien