

**TNMG 160404, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251564 HBT130
GTIN	4062406256654
Artikelklasse	22D

Technische beschrijving

Voeding f	0,12 - 0,45 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Snedecondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Hoofdtoepassing	M
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien