

**VNMG 160404, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251828 HBT130
GTIN	4062406256715
Artikelklasse	22D

Technische beschrijving

Voeding f	0,12 - 0,45 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Spaanbreker	MM
Soort	HBT130
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404

Coating	TiCN
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien