

**WNMG 060404, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251938 HBT130
GTIN	4062406256753
Artikelklasse	22D

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Voeding f	0,15 - 0,45 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Soort	HBT130
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Spaanbreker	MF
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm

Snedecondities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien