


**WNMG 080404, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251939 HBT020
GTIN	4062406256784
Artikelklasse	22D

Omschrijving

WNMG 080404 HBT020 Soort: HBT020
Spaanbreker: PF
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 330 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	PF
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,

Coating	TiCN
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 330 m/min
Soort	HBT020
Aantal wisselingen/snijanten	6
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien