

**VNMG 160404, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251772 HBT020
GTIN	4062406256708
Artikelklasse	22D

Technische beschrijving

Soort	HBT020
Snededcondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 330 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Coating	TiCN
Spaanbreker	PF
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,

ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien