


**WNMG 060404, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252092 HBT130
GTIN	4062406256791
Artikelklasse	22D

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Soort	HBT130
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	MM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Snijmateriaal	HM
Coating	TiCN
Hoekradius	0,4 mm

Voeding f	0,12 - 0,45 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien