


**WNMG 060408, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252093 HBT020
GTIN	4062406256821
Artikelklasse	22D

Omschrijving

WNMG 060408 HBT020 Soort: HBT020
Spaanbreker: PM
Snijdiepte a_p : 0,8 - 5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,45 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,8 - 5 mm
Aantal wisselingen/snijanten	6
Snijmateriaal	HM
Soort	HBT020

Voeding f	0,1 - 0,45 mm/omw,
Coating	TiCN
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Spaanbreker	PM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien