

**WNMG 080408, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252224 HBT130
GTIN	4062406256876
Artikelklasse	22D

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	MR
Snijdiepte $a_p$	2 - 6 mm
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	40 - 180 m/min
Snijmateriaal	HM
Soort	HBT130
Coating	TiCN
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Voeding $f$	0,15 - 0,55 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken

Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien