


CCMT 09T304, Soort: HBT130

Bestelgegevens

Bestelnummer	260086 HBT130
GTIN	4062406256920
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CCMT 09T304 HBT130 Soort: HBT130
 Spaanbreker: MF
 Snijdiepte a_p : 0,1 - 1 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snij kanten	2
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Soort	HBT130
Coating	TiCN
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm

Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Spaanbreker	MF
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien