


**CCMT 060204, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260210 HBT020
GTIN	4062406256975
Artikelklasse	22D

**Technische beschrijving**

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Coating	TiCN
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Soort	HBT020
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,12 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	PM

Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien